

UNIVERSALAPPLIKATOREN ZUA 2000

Anwendungen:

- Applikator zur universellen Verwendung, mit einstellbarer Spalthöhe
- Herstellen gleichmässiger Schichten aus Beschichtungstoffen, Klebstoffen und ähnlichen Produkten auf planen Unterlagen zu Prüfzwecken
- Herstellen keilförmiger Schichten

Einstellbare Spalthöhe: 0 µm - 3'000 µm

Standard-Spaltbreiten: 60, 80, 100, 150, 200 oder 220 mm

Sonderbreiten (Spaltbreiten/Spalthöhen) auf Anfrage erhältlich



EIGENSCHAFTEN

- Universell anwendbarer Applikator mit von 0 µm bis 3'000 µm einstellbarer Spalthöhe zur Herstellung von gleichmässigen Schichten oder keilförmigen Schichten mit bis zu 3'000 µm Spalthöhendifferenz auf planen Unterlagen
- einfache Handhabung
- zuverlässige Ergebnisse
- zur Reinigung einfach zerleg- und zusammensetzbar
-
-

TECHNISCHE DATEN

Stromanschluss	Kein Stromanschluss
Druckluftanschluss	nein
PC-Anschluss	Kein PC-Anschluss
Breite / Durchmesser	20 cm
Tiefe	5 cm
Höhe	5 cm
Gewicht (netto)	0,50 kg

NORMEN

ASTM D1640
ASTM D823
ISO 11998



ZUA 2000 Universal Applicator

- ▶ Applicator for universal use, with gap height adjustable from 0 μm - 3'000 μm (0 mil - 118.11 mil), for preparing uniform films or wedge-shaped layers up to a difference of 3'000 μm (118.11 mil) on flat substrates
- ▶ Easy to handle
- ▶ Reliable results
- ▶ Easy to dismantle and reassemble for cleaning

ZUA 2000 Universal-Applikator

- ▶ Universell anwendbarer Applikator mit von 0 μm bis 3'000 μm einstellbarer Spalthöhe zur Herstellung von gleichmässigen Schichten oder keilförmigen Schichten mit bis zu 3'000 μm Spalthöhendifferenz auf planen Unterlagen
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Zuverlässige Ergebnisse
- ▶ Zur Reinigung einfach zerleg- und zusammensetzbar

Standard delivery

- 1 applicator
- 1 certificate of manufacturer
- 1 carrying case

Options

- Tailor-made film widths and gap heights
- ZAA 2300 / ZAA 2600 Automatic Film Applicator
- ZPV 2030 Precision-Vacuumplates
- ZTC 2200 Test Charts
- ACC596 calibration and certification (incl. certificate)



Standardlieferung

- 1 Applikator
- 1 Hersteller-Zertifikat
- 1 Koffer

Optionen

- Kundenspezifische Filmbreiten und Spalthöhen
- ZAA 2300 / ZAA 2600 Automatisches Filmziehgerät
- ZPV 2030 Präzisions-Vakuumpplatten
- ZTC 2200 Prüfkarten
- ACC596 Kalibrierung und Zertifizierung (inkl. Zertifikat)


Handling

- Only use on solid substrates such as vacuum plates, glass plates, test panels, test charts (see options).
- Adjust the applicator to the desired gap height and place it on the substrate to be coated (please observe that the effective, maximum achievable wet film thickness is less than the theoretical wet film thickness).
- Pour the product to be tested in front of the applicator in drawing direction and apply with uniform speed of about 25 mm/s (1"/s).
- Afterwards disassemble the applicator and clean it.

Handhabung

- Nur auf festen Unterlagen wie Vakuumpplatten, Glasplatten, Prüfblechen, Prüfkarten arbeiten (siehe Optionen).
- Den Applikator auf die gewünschte Spalthöhe einstellen und auf die zu beschichtende Unterlage setzen (bitte beachten Sie, dass die effektive, maximal erreichbare Nassschichtdicke kleiner ist als die theoretische Nassschichtdicke).
- Das zu prüfende Produkt in Ziehrichtung vor den Applikator giessen und mit gleichmässiger Geschwindigkeit von etwa 25 mm/s ausziehen.
- Den Applikator anschliessend zerlegen und reinigen.

Illustration of a layer with steadily changing thickness (wedge-shaped application)



Darstellung einer Schicht mit sich stetig ändernder Dicke (keilförmige Applikation)

Technical specification

Technische Daten

Versions	Film width / Filmbreite	Dimensions (LxWxH) / Dimensionen (LxBxH)	Ausführungen
ZUA 2000.60	60 mm [2.36"]	100 mm x 60 mm x 40 mm [3.94" x 2.36" x 1.58"]	ZUA 2000.60
ZUA 2000.80	80 mm [3.15"]	120 mm x 60 mm x 40 mm [4.72" x 2.36" x 1.58"]	ZUA 2000.80
ZUA 2000.100	100 mm [3.94"]	140 mm x 60 mm x 40 mm [5.51" x 2.36" x 1.58"]	ZUA 2000.100
ZUA 2000.150	150 mm [5.90"]	190 mm x 60 mm x 40 mm [7.48" x 2.36" x 1.58"]	ZUA 2000.150
ZUA 2000.200	200 mm [7.90"]	240 mm x 60 mm x 40 mm [9.45" x 2.36" x 1.58"]	ZUA 2000.200
ZUA 2000.220	220 mm [8.70"]	260 mm x 60 mm x 40 mm [10.24" x 2.36" x 1.58"]	ZUA 2000.220
ZUA 2000.S	on request / nach Wunsch	depending on version / je nach Ausführung	ZUA 2000.S

Material	red, hard finish, solvent-resistant aluminium / Aluminium, rot, hartveredelt, lösungsmittelbeständig	Werkstoff
Adjustable gap heights	0 µm - 3'000 µm [0 mil - 118.11 mil]	Einstellbare Spalthöhen
Wedge-shaped layer	0 µm - 3'000 µm [0 mil - 118.11 mil]	Keilförmige Schicht
Graduation/resolution	5 µm [0.20 mil]	Skalenwert/Auflösung
Tolerance	± 10 µm [0.39 mil]	Toleranz
Weight	229 g - 479 g [0.50 lbs - 1.06 lbs] depending on version / je nach Ausführung	Gewicht
Standards	ASTM D823	Normen
Warranty	2 years / Jahre	Gewährleistung

