

DESINTEGRATOR, AUFSCHLAGGERÄT

Ausrüstung für die standardisierte Zerkleinerung von Schwebstoff. Komplett aus Edelstahl gefertigt. Vasen aus Edelstahl (traditionelles Modell mit dem Nachteil des Gewichts) oder transparentes Kunststoffmaterial, das die Visualisierung des Zerfalls der Paste/Pulpe erleichtert und ihr Gewicht reduziert, was ihre Handhabung erleichtert. Ausstattung mit Öffnungs-Schwenksystem und Hochleistungsmotor. Einfache Bedienung und robuste Geräte für den täglichen Einsatz unter den feuchtesten Bedingungen der Fabrik.



Im Lieferumfang enthalten:

- Desintegrator
- Acryl-Topf

EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus robustem Edelstahl und Aluminium
- Schwenkkopf zur einfachen Entnahme aus dem Behälter
- Sicherheitsverriegelung
- Motor: 370 W
- Digitale Anzeige der Umdrehungen
- Rührwerksdrehzahl nach Standard: 2.980 +/- 30 U/min ap
- anwendbar für TAPPI und ISO

TECHNISCHE DATEN

Stromanschluss	230 V / 50 Hz
Druckluftanschluss	nein
PC-Anschluss	Kein PC-Anschluss
Breite / Durchmesser	27 cm
Tiefe	40 cm
Höhe	46 cm
Gewicht (netto)	36 kg

NORMEN

PAPTAC C6
 SCAN C18 M2
 ISO 5263
 TAPPI T205